

NHM9 TAKOANTURI VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

NHM9
Takoanturi

- Halkaisija 90 mm, 11 tai 12 mm akselilla
- Analogia- ja inkrementtisygnäli kierrosluvun mukaan
- Johdolla, liittimellä tai kytkentäkotelolla



TUOTEKUVAUS

Tako-anturi antaa analogiaviestin pyörimisnopeuden suhteessa.
Haluttu kierrosnopeus valitaan tilattaessa.



Tilauuskoodi



	Akseli	Ulostuloelektroniikka		Ulostulo-signaali	Resoluutio	Nopeus	Liitäntä	Lähdön suunta
NHM9	11: 11 mm	2Na, 2Nd, 2Ng, 3Nc, 3Nf ja 3Ni		9: A,A/B,B/0,0 (0, A&B gated)	10 000 max	esim.	N6: M23 12 pinni CW	R: radiaalinen
NBM9 Ruostumaton teräsrunko	12: 12 mm	Syöttö	Ulostulo	A: A,A/B,B/0,0 (0, A gated)		D10: 10rpm	NB: kytkentä- rasia	A: aksiaalinen
	C1: 11 mm pit. 20 mm					C20: 200rpm		
NXM9 ruostumaton teräsrunko ja laippa	C2: 12 mm pit. 25 mm	2: 5 V DC 3: 15...30 V DC	Na: 0...10 V DC +RS422 Nc: 0...10 V DC +push pull Nd: 0...20 mA +RS422 Nf: 0...20 mA +push-pull Ng: 4...20 mA +RS422 Ni: 4...20 mA +push-pull	N: A,A/B,B/0,0 (0 ungated)		M30: 3000rpm	N3: PUR kaapeli 12 johdinta	Esim. R020: radiaalinen kaapeli 2 m A020: aksiaalinen kaapeli 2m
Esim. NHM9_	11 //	3	Nc	9 //	5000	M30 //	N6	R

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	11 mm
Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
IP-luokka	IP66, IP67
Kotelon halkaisija	90 mm
Liitäntä	Kaapeli, M23-liitin
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Max. resoluutio	10000
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite DC	15 V DC
Ulostulo	0-10 V, 4-20 mA

CONNECTIQUE STANDARD											
	-	+	A	B	D	A/	B/	D/	DV and	Sortie and	Masse
N°	12 broches sans housse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	Câble PUR	Blanc	Blu	Grn	Ver	Jaune	Gr	Rose	Blu	Grn	Blanc-vert
		Blu	Blu	Grn	Ver	Jaune	Gr	Rose	Blu	Grn	Blanc-vert
		Blu	Blu	Grn	Ver	Jaune	Gr	Rose	Blu	Grn	Blanc-vert





CONNECTIQUE STANDARD

Connecteurs standard		-	+	A	B	0	A/	B/	0/	0V and	Sortie and	Masse
N6	12 broches sans borne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Embossé connecteur
N3	Câble PUR	WH blanc	BN brun	GN vert	YE jaune	GY gris	PK rose	BZ bleu	RD rouge	WH-GN blanc-vert	BN-GN brun-vert	Boîtier général

