

DS6400 VIIVAKOODINLUKIJA

DS6400-105-015

Viivakoodinlukija, dynaaminen fokus, oskilloiva peili,
Devicenet

- Lukuetäisyys 2000 mm
- Packtrack™
- ACR4™
- Näyttö ja näppäimistö
- Dynaaminen fokus



TUOTEKUVAUS

Datalogicin DS6400 perustuu samaan konseptiin DS6300 lukijan kanssa: kattava modulaarinen ratkaisu, jossa yhdistyvät suorituskyky, sisäänrakennetut väyläliitännät, käädyttävyyttä ja ylläpidon helppous. DS6400 -lukijan FLASH™ ominaisuuteen kuuluu dynaamisesti fokusta säätävä moottori. Dynaamisen fokuksen säädön avulla lukijalla saavutetaan 2 m lukuetäisyys. FLASH™ voi muuttaa fokuksen paikkaa minimistä maksimiin alle 10 ms ajassa. DS6400 lukijasta on saatavilla mallit sisäänrakennetulla Ethernet-, Devicenet- ja Profibus-liitännällä.

Packtrack™

Datalogicin patentoitu pakkauksen seuranta järjestelmä parantaa eri asennoissa tulevien koodien luentaa. Packtrack™:ia käytetään erottelemaan lukualueella yhtäaikaan olevat koodit toisistaan. Packtrack™ parantaa järjestelmän tuottavuutta, koska se mahdollistaa hyvin lyhyet etäisyydet kohteiden välillä.

ACR4™ (Advanced Code Reconstruction – 4th generation)

Perinteisesti viivakoodin lukeminen on edellyttänyt lukijan lasersäteen lävistävän koko koodin kerralla alusta loppuun. ACR4™ -toiminnon avulla tämä ei ole enää välttämätöntä, koska lukija voi koostaa luettavan koodin osittaisista paloista (saavutetaan liikuttamalla luettavaa koodia).

TEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt	3
Digitaaliset tulot	4
IP-luokka	IP64
Kommunikaatioliitännät	Main port: RS232/RS485 max 115.2 kbps, Aux. port: RS232 max 115.2 kbps, Muut saatavilla olevat liitännät: Lonworks (Master/Slave), Devicenet
Kotelon materiaali	Alumiini
Lukuetäisyys	2000 mm
Lukunopeus	1200
Max. jännite DC	30 V

Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. jännite DC	15 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Ohjelmointirajapinta	Windows™ based SW (Genius™) via serial or Ethernet link
Paino	2000 g
Resoluutio	Min. 0.20 mm (8 mils)
Tehonkulutus	15 W
Toimintamoodit	'Online', 'Serial Online', 'Continuous', 'Test'
Usean koodin lukeminen	Kyllä

